



Meuble vasque suspendu
avec plan en marbre cultivé

SPÉCIFICATIONS



Couleurs disponibles

ÉBÈNE

NOYER FONCÉ

CHÊNE BLANC

Meuble mural

Design minimaliste avec glissières encastrées à ouverture par pression

Taille réelle

Longueur : 24,75" - (62,9cm)

Largeur : 19" - (48,3cm)

Hauteur : 20" - (50,8 cm.)

Taille d'expédition

Longueur : 25,15" - (63,9cm)

Largeur : 19,40" - (49,3cm)

Hauteur : 20,62" - (52,4 cm.)

POIDS NET

Longueur : 00LBS - (0Kg.)

POIDS D'EXPÉDITION

Longueur : 0LBS - (0Kg.)

DESCRIPTION

2 tiroirs, sans espace. Tiroir du haut en forme de U pour l'évacuation du lavabo et trois compartiments. Tiroir du bas avec un seul compartiment.

Design de luxe avec glissières encastrées Push to Open pour une ouverture facile. Sans poignées

Revêtement mélaminé Arauco MDF haute qualité.

Options de finitions et de couleurs disponibles.



MATÉRIAU

MDF

Panneau de fibres à densité moyenne


Revêtement en mélamine de haute qualité.

Protection antivirus Nano Protech au cuivre nanoparticules, aux propriétés antivirales et antibactériennes efficaces.

Excellente résistance à l'usure de surface

Finition bois texturé

Fabriqué avec des panneaux écologiques






Ce meuble-lavabo mural élégant et moderne avec plateau en marbre reconstitué comprend deux vastes armoires à portes à fermeture douce et système push-to-open pratique, offrant un rangement pratique pour vos essentiels de salle de bains. Le meuble est également prépercé pour un robinet à trou unique, facilitant l'installation.

Ce meuble-lavabo est parfait pour les petites salles de bains, car il aide à créer une sensation plus spacieuse et ouverte. C'est également un excellent choix pour ceux qui recherchent un design de salle de bains élégant et contemporain.

Couleurs et finitions

Ebène



Noyer Foncé



Chêne Blanc



Les meubles-lavabos d'Ella's sont fabriqués à partir d'une collection de panneaux fabriqués au Mexique par Arauco, la première entreprise forestière au monde certifiée Carbone Naturel. Cette certification signifie que, grâce à ses forêts naturelles et ses plantations forestières, Arauco capture plus de CO₂ qu'elle n'en génère tout au long du processus de production. De plus, les produits Arauco proviennent de forêts gérées durablement et certifiées par le FSC.



CO₂ capturé par
l'entreprise Arauco
Bois




CO₂ généré par
l'entreprise Arauco
Activités

Produit
respectueux de
l'environnement.



Neutre
carbone



La collection de panneaux mélaminés Arauco est dotée de la protection Virus Nano Protech. Cette technologie, qui utilise des nanoparticules de cuivre, est capable d'éliminer jusqu'à 99,9 % des virus et des bactéries de la surface mélaminée après 60 minutes de contact et est efficace contre le virus responsable de la Covid-19*.

Le produit est certifié ISO 22196 pour les bactéries et ISO 21702 pour les virus.

*Les études d'efficacité ont été menées sur le bêtacoronavirus humain OC43, considéré comme appartenant à la même famille et sous-famille que le SRAS-CoV-2.



Dessus en marbre cultivé

| Finition Blanc Brillante

Taille réelle

Longueur : 25,19" - (64cm)

Largeur : 19.09" - (48.5cm)

Hauteur : 4.96" - (12.5 cm.)

*Les mesures peuvent varier +/- 1/8"

POIDS NET

Longueur : 19.8LBS - (9Kg.)

*Le poids peut varier +/-100-200gr.

Taille d'expédition

Longueur : 27.3" - (69.5cm)

Largeur : 21.2" - (54cm)

Hauteur : 12.4" - (31.5cm.)

POIDS D'EXPÉDITION

Longueur : 20.7LBS - (9.43Kg.)



- Le robinet n'est pas inclus. -

DESCRIPTION

Finition gelcoat isophthalique/isophthalique npg.

Conforme à la norme ANSI-Z-124.3 relative à l'acceptabilité d'un lavabo en tant qu'accessoire de plomberie.

Dessus en marbre cultivé à trou de robinet unique.

Essais d'acceptation ANSI-Z-124.3.

A) Exigences générales.

- Tolérance dimensionnelle.
- Instructions d'installation.
- Instructions d'entretien et de soin.

B) Fabrication et finition.

C) Unité structurelle de l'unité complète.


- Résistance aux chocs.
- Flexion résiduelle.
- Test de résistance de la couleur.
- Test de résistance aux taches.
- Usure et facilité de nettoyage.
- Test au cigare.
- Test de choc thermique (2500 cycles).

MATÉRIAU

Fabriqué avec une résine polyester insaturée,
des charges minérales et/ou du verre recyclé.


POUSSER POUR OUVRIR GLISSIÈRES SOUS-PLAN

Tous les meubles-lavabos muraux Ella sont conçus avec soin, grâce à des coulisses Push to Open à montage encastré, une caractéristique innovante qui non seulement renforce l'esthétique épurée et moderne, mais offre également un confort exceptionnel. Grâce à ces coulisses innovantes, l'ouverture de votre meuble-lavabo se fait sans effort, éliminant le besoin de poignées traditionnelles et ajoutant une touche de sophistication à chaque détail de nos meubles-lavabos.




Ø CACHÉ
SOUS-PLAN

x2




x2

ÉLÉGANCE,
DESIGN EXCEPTIONNEL,
UTILISATION SANS EFFORT.



Aucune poignée nécessaire







Vues & Taille

Meuble mural


VUE DE FACE




VUE DE
DESSUS



VUE LATÉRALE



VUE LATÉRALE





*Les mesures peuvent varier +/- 1/8"


Vues & Taille

Plateau en marbre synthétique


VUE DE
DESSUS



VUE DE FACE



VUE LATÉRALE





La surface en mélamine des meubles-lavabos présente une composition fermée et sans pores, ce qui facilite grandement le nettoyage et l'entretien. Cette qualité renforce également leur résistance à l'usure quotidienne.



Recommandations de nettoyage

Pour un nettoyage quotidien ou léger de votre meuble Ella, utilisez simplement un chiffon doux légèrement humide pour enlever la poussière ou les saletés de surface, et veillez à bien sécher la surface ensuite. Pour les taches tenaces telles que la colle, la peinture, le crayon, la graisse, le vernis ou le tartre, envisagez les options suivantes :

- Mélangez une cuillère à soupe d'eau de Javel par litre d'eau, imbibez légèrement un chiffon doux de cette solution, nettoyez votre meuble, puis séchez la surface pour éliminer les résidus.
- Imbibez légèrement un chiffon d'une solution à 50 % d'alcool et 50 % d'eau.
- Imbibez légèrement un chiffon de diluant



Ce n'est que dans des cas extrêmes qu'il sera nécessaire d'avoir recours à des produits nettoyants pour faciliter cette opération. Cependant, il est important de ne pas abuser de ces produits d'entretien ni de les utiliser quotidiennement ; leur usage doit rester modéré et réservé à un usage occasionnel.

À NE PAS UTILISER

- Soude caustique
- Acide chlorhydrique
- Détartrant
- Détergents de cuisine
- Nettoyants multi-usages
- Chiffons et fibres abrasifs
- Jus de citron
- Vinaigre
- Bicarbonate de soude
- Cires pour meubles
- Cires automobiles
- Tout type de cire